



FILTRES A CHARBONS ACTIFS

Cermap dispose de deux gammes de filtres à charbons actifs:

- l'une multi-postes modulaires assurant un débit de 750 à 1100 m³/h, destinée aux extractions des sorbonnes de laboratoire
- la seconde, assurant un débit de l'ordre de 700 à 30 000 m³/h, destinée aux installations industrielles avec possibilité d'intégrer un ventilateur en polypropylène.



Cermap

31, quai de Bonneuil - 94100 St Maur tél 01 49 76 32 00

<http://www.cermap.com>